

DIFFUSORI LINEARI MULTIFERITOIA A SCOMPARSA



Serie EDLS-EDLSB

Diffusori lineari a scomparsa con mono e multiferitoia da 20 mm o 30 mm con profilo aerodinamico in alluminio e deflettori regolabili, per un ottimale controllo del lancio dell'aria.

Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.

CARATTERISTICHE:

Materiale: alluminio.

Finitura EDLS: telaio e deflettori in alluminio verniciato nero RAL9005.

Finitura EDLSB: telaio e deflettori in alluminio verniciato bianco RAL9016.

Numero feritoie: da 1 a 3

Dimensioni feritoia: 20 mm o 30 mm.

Installazione: mediante plenum con sistema di montaggio a ponti. Posizionamento nastro anticrepe su telaio e conseguente rasatura a gesso.

Dimensioni realizzabili in unico pezzo:

- lunghezza minima 300 mm;
- lunghezza massima 2000 mm.

IMPIEGO

Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.

MODELLI

- EDLS10-FA - EDLSB10-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con feritoia da 20 mm.
- EDLS20-FA - EDLSB20-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e feritoia da 20 mm.
- EDLS30-FA - EDLSB30-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e feritoia da 20 mm.
- EDLS40-FA - EDLSB40-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e feritoia da 20 mm.

- EDLS10-FB - EDLSB10-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con feritoia da 30 mm.
- EDLS20-FB - EDLSB20-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e feritoia da 30 mm.
- EDLS30-FB - EDLSB30-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e feritoia da 30 mm.
- EDLS40-FB - EDLSB40-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e feritoia da 30 mm.


ACCESSORI

- plenum zincato;
- plenum isolato;
- ponti di fissaggio;
- kit di continuità.


A RICHIESTA

- Possibilità di installazione in continuità.
- Plenum con attacco posteriore ovalizzato.


NOMENCLATURA CODICE



EDLS - EDLSB UNA FERITOIA DIMENSIONI




EDLS-FA 1 feritoia 20 mm
EDLSB-FA 1 feritoia 20 mm




EDLS-FB 1 feritoia 30 mm
EDLSB-FB 1 feritoia 30 mm

feritoia	L	A	B	C	E	D	numero ponti di fissaggio
feritoia da 20 mm	800	60	55	48	41	80	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2
feritoia da 30 mm	800	70	65	58	51	90	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2

EDLS - EDLSB DUE FERITOIE DIMENSIONI




EDLS-FA 2 feritoie 20 mm
EDLSB-FA 2 feritoie 20 mm



EDLS-FB 2 feritoie 30 mm
EDLSB-FB 2 feritoie 30 mm

2 feritoie	L	A	B	C	D	E	numero ponti di fissaggio
feritoie da 20 mm	800	100	95	88	120	81	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2
feritoie da 30 mm	800	120	115	108	140	101	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						2

EDLS - EDLSB TRE FERITOIE DIMENSIONI



3 feritoie	L	A	B	C	D	E	numero ponti di fissaggio
feritoie da 20 mm	800	140	135	128	160	121	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						3
feritoie da 30 mm	800	170	165	158	190	151	2
	1000						2
	1200						2
	1500						2
	2000						3

DATI DI FUNZIONAMENTO:

Dati riferiti a diffusori di lunghezza 1 m, con una velocità terminale $V_t=0.25$ m/s, montati a filo soffitto e con lancio laterale con effetto coanda.

Valori riferiti a diffusore senza serranda o con serranda a scorrimento aperta.

Valori riferiti al diffusore con deflettori in posizione di lavoro con parzializzazione al 50% della superficie utile di passaggio aria.

La posizione dei deflettori riduce la sezione efficace. Con deflettori completamente aperti o nel caso che il diffusore sia utilizzato per la ripresa, le portate in m^3/h riportate in tabella possono variare.

feritoie	dimensioni feritoie	sezione efficace m^2	portata aria e lancio						
			m^3/h	70	105	140	175	210	245
1 feritoia	feritoia da 20 mm	0,0097	L(m)	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3
			m^3/h	105	158	210	262	315	368
	feritoia da 30 mm	0,0146	L(m)	1,6	2,5	3,4	4,2	5	5,8
		indice di rumorosità	dB(A)	<20	22	32	37	44	48
2 feritoie	feritoie da 20 mm	0,0194	L(m)	2,6	3,9	5,1	6,4	7,7	9,0
			m^3/h	210	316	420	524	630	736
	feritoie da 30 mm	0,0292	L(m)	2,3	3,6	4,9	6,0	7,1	8,3
		indice di rumorosità	dB(A)	<20	24	34	39	46	50
3 feritoie	feritoie da 20 mm	0,0291	L(m)	3,9	5,8	7,7	9,6	11,6	13,5
			m^3/h	210	315	420	525	630	735
	feritoie da 30 mm	0,0438	L(m)	3,4	5,4	7,3	9,0	10,7	12,4
		indice di rumorosità	dB(A)	<20	26	36	41	48	52
Vk			m/s	2	3	4	5	6	7
perdite di carico			Pa	7	15	26	41	59	80


Vk: velocità efficace (m/s)

m^3/h : portata aria


Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri
dB(A): indice di rumorosità


DETTAGLI DIMENSIONALI DIFFUSORE 1 FERITOIA



DETTAGLI DIMENSIONALI DIFFUSORE 2 FERITOIE




DETTAGLI DIMENSIONALI DIFFUSORE 3 FERITOIE




ANGOLO DI COLLEGAMENTO

Elemento estetico di raccordo tra i due linee di diffusori lineari con angolo di 90° e lunghezza 500 mm per lato. Non ha funzionalità di ventilazione.

Tutte le misure sono espresse in mm.




KIT DI CONTINUITA':




Il kit di continuità è un accessorio necessario per poter realizzare linee in continuità di diffusori lineari di lunghezza superiore ai 2 metri. E' costituito da due piastrelle di giunzione che permettono l'allineamento ed il collegamento di due componenti della linea.

CARATTERISTICHE DEL LANCIO:



DIMENSIONI PLENUM E SISTEMA DI MONTAGGIO CON PONTI DI FISSAGGIO:



1 FERITOIA	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoia da 20 mm	800	800	770	1	145	240	65	80	49
	1000	1000	970	1					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoia da 30 mm	800	800	770	1	145	240	75	80	49
	1000	1000	970	1					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					

2 FERITOIE	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoie da 20 mm	800	800	770	2	145	300	105	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoie da 30 mm	800	800	770	2	198	300	125	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					

3 FERITOIE	L	Dimensioni plenum							
		L1	L2	Numero stacchi	Ø d	P	H	E	F
feritoie da 20 mm	800	800	770	2	198	300	145	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					
feritoie da 30 mm	800	800	770	2	198	300	165	80	49
	1000	1000	970	2					
	1200	1200	1170	2					
	1500	1500	1470	2					
	2000	2000	1970	2					